



■ Vers. 009




■ Vers. 446




■ Vers. 182+201

ESQUEMAS



EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA

	REVESTIMIENTO	Piel <input checked="" type="checkbox"/>	Tejido <input checked="" type="checkbox"/>				
	PIE	Madera <input type="checkbox"/>	Metal <input checked="" type="checkbox"/>	Plástico <input type="checkbox"/>	Ruedas <input type="checkbox"/>	Tapizado <input type="checkbox"/>	
	LLENADO	Brazos	<input type="checkbox"/> Fibra <input checked="" type="checkbox"/> Espuma <input type="checkbox"/> Mix Pluma/Fibra <input type="checkbox"/> Pluma	Cojin de asiento	<input type="checkbox"/> Fibra <input checked="" type="checkbox"/> Espuma <input type="checkbox"/> Mix Pluma/Fibra <input type="checkbox"/> Pluma	Cojin de respaldo	<input type="checkbox"/> Fibra <input checked="" type="checkbox"/> Espuma <input type="checkbox"/> Mix Pluma/Fibra <input type="checkbox"/> Pluma
	CONFORT	Standard <input checked="" type="checkbox"/>	Firme <input checked="" type="checkbox"/>				
	FUNCIÓN	Cama <input type="checkbox"/>	Mecanismo Eléctrico <input checked="" type="checkbox"/>	Mecanismo <input checked="" type="checkbox"/>	Recliner <input checked="" type="checkbox"/>	Corredizo <input type="checkbox"/>	
	OPCIONES	Tachuelas <input type="checkbox"/>	Desmontable <input type="checkbox"/>	Costuras en contraste <input checked="" type="checkbox"/>			
	ARRUGAS & APARIENCIA VISUAL	Bajo <input checked="" type="checkbox"/>	Medio <input type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/>			

ARRUGAS & APARIENCIA VISUAL

Ambas, en función de la elasticidad del revestimiento, la naturaleza de su trama interna y el confort visual del producto, el modelo puede mostrar diferentes grados de arruga.



Los modelos necesitan ser revestidos con unos criterios básicos de tal forma que ayuden a mantener su apariencia sin que la arruga llegue a apreciarse como un defecto en vez de como una característica natural del Producto.

NOTAS

- El modelo solo está disponible en cuero y tela.
- La costura de contraste sólo está disponible con ciertos revestimientos, esta opción se administra directamente en Nares
- Mecanismo doble: El modelo tiene 4 botones en el interior del brazo para activar de forma independiente el apoyacabeza del apoya-pies.
- Las versiones 480/481 tienen asientos terminales con respaldos ajustables
- Versión 489 tiene reposacabezas ajustables.
- Los brazos, los cojines del respaldo y loscojines del asientos están tapizados en piel Top Grain
- Este modelo está disponible con revestimiento exterior en split
- Cojin de asiento sujetado (cojines de asiento están unidos a la estructura del modelo)
- Cojin trasero fijo (cojines traseros están unidos a la estructura del modelo)
- Estructura en madera.
- Pies no montados (los pies están en un paquete dentro del embalaje)
- --- Packaging: plastic wrap for stationary versions and cardboard box for motion versions

NOTAS

- Pies disponibles en los acabados metal 77 (Cromado Brillante) / 79 (Negro Opaco)
- Altura pie 14,0 cm